



## Konisk bricka Form G, för gängor: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	375360 M8
GTIN	4020772081980
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

**Användningsdata:**

Form G lämpar sig på grund av dess stora diameter också för uppspanning över slitsen vid spännjärnhållare.

Vinkelutjämning upp till 3°.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Teknisk beskrivning

Utvändig diameter $d_5$	24 mm
Tjocklek $h_4$	5 mm
för gängor	M8
hål $\varnothing d_2$	9,6 mm
Typ	6319G
Produktslag	Konisk bricka

