



## Hög mutter, Gänga: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	375385 M10
GTIN	4020772082352
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

**Hög mutter** (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

**Norm:**

**DIN 6330 B**

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	16 mm
totallängd	15 mm
Hörnmått e	17,8 mm
Flänshöjd	4 mm
krag-Ø	22 mm
Gänga	M10

Typ	6330B
Produktlag	Mutter