



Trappformad slipadspårklack, Spårbredd b₁ för maskinen: 28mm



Beställningsdata

Ordernummer	375365 28
GTIN	4020772071639
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen. Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta **på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.**

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

OBS!:

Strl 20 se nr 375370.

Teknisk beskrivning

Längd	32 mm
Spårbredd b ₁ för maskinen	28 mm
Spårbredd b ₂ för utrustningen	20 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912	M6×16

höjd H	12 mm
Typ	6322A
Produktslag	Spårklack