

Garant**ZeroClamp fastspänningsmodul, Typ: 138-SET****Beställningsdata**

Ordernummer	360040 138-SET
GTIN	4045197694720
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionskyddat stål. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

leveransinnehåll:

Vardera 4 fastspänningsmoduler.

10 st kopplingsdelar för luftledningen.

1,5 m luftledning.

1 st snabbkoppling mr 360019 storlek 10003.

1 st insticksnippel (passar till snabbkoppling).

OBS!:

Ritningar resp. monteringsanvisningar för utformning av ett separat spännsystem ingår i leveransomfånget. För ifyllning av de frästa kanalerna kan man t.ex. använda en 2K-harts.

Teknisk beskrivning

Fastspänningskål-Ø d	138 mm
Indexeringshål finns	nej
Fastspänningskål nr 360040	138
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Fastspänningsmodul

Tillbehör

Tätningssät för fastspänningskål Ø 138 mm	360044 138
---	------------