



## Hög mutter, Gänga: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	375385 M16
GTIN	4020772082413
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

**Hög mutter** (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

**Norm:**

**DIN 6330 B**

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	24 mm
krag-Ø	31 mm
Flänshöjd	5 mm
totallängd	24 mm
Gänga	M16
Hörnmått e	26,8 mm

Typ	6330B
Produktlag	Mutter