



Digital precisionsgradskiva, skenans längd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	454005 180
GTIN	4045197294661
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

För enkel mätning av vinklar på arbetsstycken. Kan användas tillsammans med skjutmått eller höjdmätare. Mycket enkel montering på skjutmått med två klämskruvar. Med fyrkanthållare för montering på höjdmätare och höjdritsmått.

leveransinnehåll:

Inklusive fyrkanthållare för montering på höjdmätare, 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

skenans längd	180 mm
omkopplingsbar avläsning	1 minus eller 0,01°
felgräns	±5 bågminut
vikt	150 g
längd mätskena	35 mm
mätområde	180 grad
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F4
Produktslag	Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringUniversalvinkelmätare Typ UNI	025710 UNI
--	------------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------