



Finmätningvinkelmätare, skenans längd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	453800 300
GTIN	4045197294623
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Felfri avläsning. Gradvärdena kan lätt avläsas på en skala $4 \times 90^\circ$ med förstoringsglas. Vinkelminuterna är också lätta att avläsa på en mättrumma med svart skala. Med dubbel skala för båda mätriktningarna. **Användarvänlig snabbinställning och fininställning för minutvärden. Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 plattvinkel 60x90 mm för justering.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 – 445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, lupp nr 453820 storlek 2.

Teknisk beskrivning

skenans längd	300 mm
avläsning	1 bågminut
spindelindelning	1 grad
felgräns	± 2 bågminut
mätområde	360 grad
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F4
Produktslag	Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringUniversalvinkelmätare Typ UNI	025710 UNI
--	------------

Tillbehör

Extravinkel	453600
Reservlupp till vinkelmätare Typ 2	453820 2
Hållare för fasthållning av vinkelmätaren	453520
Reservskena, spårbredd 2,5 mm skenans längd 300 mm	453510 300