

**Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 300X175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,05 mm
skänkelvärsnitt	35×7 mm
skänkellängd	300×175 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	2

Produktslag

Anslagsvinkel

TjänsterDAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel
maximalskänkellängd 750 mm

025010 750

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel
maximalskänkellängd 300 mm

025000 300