



## Digital universalvinkelmätare, skenans längd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	454000 150
GTIN	4045197294654
Artikelklass	46R

### Beskrivning

#### Utförande:

Digital universalvinkelmätare.

- **Visning alternativt i vinkelgrader eller vinkelminuter.**
- **Enkel justering via fasta referenspunkter.**
- **Mätskenan kan förskjutas och klämmas fast längs hela längden.**
- **Fininställning för exakt justering av godtyckliga vinkelmått.**
- **Preset: Förinställning av godtyckliga vinklar, t.ex. för toleransmätningar.**
- **Data/Hold: Lagring (kvarhållning) eller sändning av det visade värdet.**
- **Mätriktningsomkastning.**
- **Nollställning i godtyckligt läge.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Extravinkel nr 453600 och datakabel nr 497080.

#### Reservdel:

Mätskena nr 453510.

### Teknisk beskrivning

skenans längd	150 mm
omkopplingsbar avläsning	1 minus eller 0,01°
batterilivslängd cirka	2000 h
felgräns	±2 bågminut

mätområde	-360 - 360 grad
repeternoggrannhet	1 bågminut
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F4
Produktslag	Vinkelmätare

## Tjänster

Kalibrering Universalvinkelmätare Typ UNI	025710 UNI
---	------------

## Tillbehör

Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Reservskena, spårbredd 2,5 mm skenans längd 150 mm	453510 150
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Extravinkel	453600
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1