

**Innermikr. med skänklar, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 426800 25-50 |
| GTIN | 4045197204134 |
| Artikelklass | 42B |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förokromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring för justering.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Mättrummans \emptyset | 18 mm |
| mätområde | 25 - 50 mm |
| avläsning | 0,01 mm |
| felgräns | 12 μ m |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | B4 |
| Kalibrering | L7 |
| Produktslag | Innermikr. med skänklar |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringInnmikr. med skänklar maximaltmätområde 50 mm | 022360 50 |
| DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm | 028470 200 |
| KalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm | 028400 50 |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm | 484030 30 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm | 484030 50 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm | 484030 40 |