

Mitutoyo**Inbyggnadsmikrometer, Mätområde (mätväg): 0-25/Fmm****Beställningsdata**

Ordernummer	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma. **Statisk (ej roterande)** spindel, med anliggningsyta av hårdmetall och låsvred. För kontroll av material med ömtålig yta.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

OBS!:

Specialdimensioner på begäran.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	8 mm
monteringskraftets Ø	12 mm
Mättrummans Ø	18 mm
total längd	125 mm
monteringskraftets längd	10 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B3

Produktslag

Inbyggnadsmikrometer

TjänsterKalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt mätområde
25 mm

022280 25

DAkkS-kalibrering Inbyggnadsmikrometer maximalt
mätområde 50 mm

022290 50