



## Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: AGV13-125X



### Beställningsdata

Ordernummer	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

**MILWAUKEE – kompakt vinkelslipmaskin Ø 125 mm.** Kompakt, kraftfull vinkelslip med stort kapdjup tack vare plant metallväxelhus.

- **4 m nätkabel.**
- **Spindellåsning för snabbt skivbyte.**
- **Snabbjustering av sprängskyddet.**
- **Återstartspärr.**

1250 W / 125 mm vinkelslipmaskin, **kort utförande**, med mjukstart, överlastskydd, **kastskydd** och

nytt, stort **dödmansgrepp**. Integrerat **FIXTEC** snabbytessystem för verktygslöst skivbyte. Anti-vibrationshandtag (AVS).

#### leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, fastspänningsmutter.

#### OBS!:

Alla kompakta vinkelslipmaskiner med låsbar strömbrytare saknardödmansgrepp.

### Teknisk beskrivning

anmärkning	M14, FIXTEC
maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt kapdjup	33 mm
Dödmanskoppling	ja
Återstartspärr	ja

effektförbrukning	1250 W
Kickbackstopp	ja
tillverkarens beteckning	AGV13-125XSPDE/dödmanskontakt
maximala vibrationer enligt EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
vikt	2,3 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	12000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

---

## Tillbehör

Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC