

**TWINNUT mutter, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	375392 M12
GTIN	4020772382285
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Delbara skruvmutterar för snabbmontering. Samma hållkraft som standardmutter med hållfasthet 10.

Mutter **med** fläns.

**Fördel:**

Monteras snabbt på långa, rostiga, upp till 20°böjda eller skadade gängstänger.

**Teknisk beskrivning**

totalhöjd	16 mm
Gänga	M12
Typ	6333S
Produktslag	Mutter