

**TWINNUT mutter, Gänga: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	375392 M16
GTIN	4020772381882
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Delbara skruvmutterar för snabbmontering. Samma hållkraft som standardmutter med hållfasthet 10.

Mutter **med** fläns.

Fördel:

Monteras snabbt på långa, rostiga, upp till 20°böjda eller skadade gängstänger.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	21 mm
Gänga	M16
Typ	6333S
Produktslag	Mutter