

**TWINNUT mutter, Gänga: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	375391 M10
GTIN	4020772381790
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Delbara skruvmutterar för snabbmontering. Samma hållkraft som standardmutter med hållfasthet 10.

Mutter **utan** fläns.

Fördel:

Monteras snabbt på långa, rostiga, upp till 20°böjda eller skadade gängstänger.

totalhöjd: 10 mm

Teknisk beskrivning

totalhöjd	10 mm
Gänga	M10
Typ	6333S
Produktslag	Mutter