

**Skarvmutter, Gänga: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M8
GTIN	4020772082666
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

totallängd	24 mm
Gänga	M8
Nyckelvidd SW	13 mm
Hörnmått e	14,4 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter