



## Bänkslipmaskin ECO, 230 V, Typ: W150



### Beställningsdata

Ordernummer	077502 W150
GTIN	2050001694607
Artikelklass	03S

### Beskrivning

#### Utförande:

Dubbelslipmaskin för enfas växelström med **tystgående och underhållsfri motor**.  
**Kraftigt dimensionerade ögonskyddssköldar** garanterar hög säkerhet för användaren.  
Arbetsstyckupplagen kan **justeras utan verktyg**.

**Återstartspärren** förhindrar att maskinen startar oavsiktligt efter ett strömavbrott.

#### leveransinnehåll:

Med slipskivor normalkorund NK36 och NK60.

#### OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Passande maskinstativ nr 077513 strl. DS04 med adapterplatta nr 077515 strl. ECO.

effektförbrukning: 520 W

maximalt varvtal: 2900 min<sup>-1</sup>

slipskivans Ø D: 150 mm

slipskivans tjocklek T: 20 - 25 mm

slipskivans hål-Ø H: 32 mm

vikt: 16 kg

### Teknisk beskrivning

vikt	16 kg
tillverkarens beteckning	W150

maximalt varvtal:	2900 min <sup>-1</sup>
effektförbrukning	520 W
slipskivans tjocklek T	20 - 25 mm
slipskivans hål-Ø H	32 mm
slipskivans Ø D	150 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

## Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596200 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Adapterplatta till ECO-DS04 passar för ECO	077515 ECO
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596200 EK60
Maskinpelare passar maskin DS04	077513 DS04
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596200 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Ögonskydd till nr 077502 Typ ECO	077509 ECO
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596200 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596200 NK60