



## XT-innermikrometer, mätområde: 125-150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

#### Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

### Teknisk beskrivning

mätområde	125 - 150 mm
-----------	--------------

mätdjup med förlängning	265 mm
standardmätdjup	115 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 130 mm	484030 130
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
MätbacksatsTredelad mätområde 125-150 mm	428745 125-150
ReturfjädersatsTredelad mätområde 125-150 mm	428746 125-150