

**CNMG 120408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	PV720
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	PG
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning