



## Innermikrometer, mätområde: 125-150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Artikelklass	43A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion.** Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

#### leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.

### Teknisk beskrivning

spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	20 mm
mätområde	125 - 150 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	6 µm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

### Tjänster

DAkS-kalibreringInnERMikrometer maximalt mätområde  
200 mm

022450 200

KalibreringInnERMikrometer maximaltmätområde 200 mm

022440 200