



XT-innermikrometer, mätområde: 150-175mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	150 - 175 mm
-----------	--------------

standardmät djup	115 mm
mått a	0,5 mm
mät djup med förlängning	265 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Ersättningsmät huvud XT mätområde 150-175 mm	428605 150-175
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Mätbacksats Tredelad mätområde 150-175 mm	428745 150-175
Returfjädersats Tredelad mätområde 150-175 mm	428746 150-175