

Par med mjuka backar Sätthärdningsstål 21MnCr5, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	360520 125
GTIN	4250364402941
Artikelklass	31F

Beskrivning

Användningsdata:

För tillverkning av formbackar.

backbredd b: 125 mm

backhöjd h: 39,8 mm

backlängd l: 22 mm

För typ: 125

passar färgkod: Titan

passar färgkod: LC-GARANT

Teknisk beskrivning

backlängd l	22 mm
backhöjd h	39,8 mm
passar färgkod	Titan
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	LC
passar färgkod	Basic

passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
För typ	125
backbredd b	125 mm
Produktslag	Skruvstycke, back