

**WNMG 080408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	HQ
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PV720
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vänds kär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning