

 Mahr**Innermikrometer, mätområde: 150-175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion.** Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer i hylsa.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	20 mm
spindel- $\emptyset$	8 mm
mätområde	150 - 175 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	7 $\mu$ m
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

**Tjänster**

DAkS-kalibreringInnermikrometer maximalt mätområde  
200 mm

022450 200

KalibreringInnermikrometer maximaltmätområde 200 mm

022440 200