

**DCMT 070204, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Sort	PV720
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning