



XT-innermikrometer, mätområde: 175-200mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	175 - 200 mm
-----------	--------------

mått a	0,5 mm
standardmät djup	115 mm
mät djup med förlängning	265 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022500 200

Tillbehör

Ersättningsmät huvud XT mätområde 175-200 mm	428605 175-200
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 190 mm	484030 190
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Mätbacksats Tredelad mätområde 175-200 mm	428745 175-200
Returfjädersats Tredelad mätområde 175-200 mm	428746 175-200