



XT-innermikrometer, mätområde: 80-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

standardmät djup	100 mm
------------------	--------

mät djup med förlängning	250 mm
mät område	80 - 100 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 100 mm	022500 100

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Ersättningsmät huvud XT mät område 80-100 mm	428605 80-100
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Mätbacksats Tredelad mät område 80-100 mm	428745 80-100
Returfjädersats Tredelad mät område 80-100 mm	428746 80-100