

Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt, Typ: 150



Beställningsdata

Ordernummer	360430 150
GTIN	2050001073303
Artikelklass	38F

Beskrivning

Utförande:

5 axlar steglöst vridbara 360°.

- **Steglös och snabb inställning.**
- **M8-fäste för spårklackar eller direktmontage.**

Användningsdata:

För användning på fräs- och bormaskiner.

Material:

Eloxerad aluminium.

Specialtillbehör:

T-spårklack med M8 se nr 370520 storlek 12 – 18.

effektiv höjd N: 145 mm

s-axelavstånd A: 80 mm

effektiv höjd N: 145 mm

totalhöjd: 210 mm

s-axelavstånd A: 80 mm

passar färgkod: TC

passar färgkod: LC-GARANT

passar färgkod: Centro Gripp

Teknisk beskrivning

totalhöjd	210 mm
passar färgkod	TC
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	T-Rex
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	Duo
passar färgkod	Basic
passar färgkod	Titan
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	LC
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	HOLEX NC
vikt	0,65 kg
effektiv höjd N	145 mm
s-axelavstånd A	80 mm
Produktslag	Arbetsstyckanslag

Tillbehör

Reservhandtag Typ GRIFF

360431 GRIFF