



XT-innermikrometer, mätområde: 100-125mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 125 mm
-----------	--------------

mät djup med förlängning	265 mm
mått a	0,5 mm
standardmät djup	115 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Ersättningsmät huvud XT mätområde 100-125 mm	428605 100-125