



## Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	376510 3
GTIN	4020772007829
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

totallängd	112 mm
hål Ø d	7,5 mm
totalhöjd	200 mm

hålavstånd e	20 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
spännkraft P1	1200 N
spännkraft P2	2500 N
Typ	6802J
spännhöjd H	41 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare