



## Vertikal spännare med vågrät fot, rostfri, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	376505 1
GTIN	4020772008888
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	98 mm
hål Ø d	4,5 mm
Hålavstånd f	22,5-26 mm

totallängd	61 mm
kontaktskruv	M5×30 mm
hålavstånd e	16 mm
spännkraft P2	1100 N
spännkraft P1	600 N
Typ	6800NIJ
spännhöjd H	19 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare