

Garant**Hårlinjal rostfri i fodral, Längd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460095 125
GTIN	4045197444288
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.

Av **rostfritt** stål. **Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.**

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

Längd	125 mm
mätkantens raketstolerans	0,003 mm
Norm	DIN 874
Material	rostfritt stål
Yta fas	mattpolerad
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

Tjänster

KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm	026000 200
---	------------

DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm

026010 500