



Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376520 1
GTIN	4020772007881
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

kontaktskruv	M5×30 mm
spännkraft P1	800 N
spännkraft P2	1100 N

totalhöjd	125 mm
hålavstånd e	14 mm
hål Ø d	4,5 mm
Hålavstånd f	20 mm
totallängd	61 mm
Typ	6803J
spännhöjd H	27 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare