

Garant**Hårlijnjal rostfri i fodral, Längd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460095 150
GTIN	4045197444295
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.

Av **rostfritt** stål. **Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.**

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

Längd	150 mm
mätkantens raketstolerans	0,003 mm
Norm	DIN 874
Material	rostfritt stål
Yta fas	mattpolerad
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlijnjal

Tjänster

DAkS-kalibreringHårlijnjal maximal längd 500 mm	026010 500
	026000 200

KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm
