



Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376610 2
GTIN	4020772008079
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

kontaktskruv	M6×35 mm
spännkraft P2	1200 N
hål Ø d	5,6 mm
totalhöjd	45 mm
Hålavstånd f	19,5-29,5 mm
totallängd	162 mm

hålavstånd e	26 mm
spännkraft P1	1000 N
Typ	6830J
spännhöjd H	24 mm
Produktslag	Snabbspännare