



Snabbspännare med vinklad fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376640 4
GTIN	4020772008291
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	133 mm
Hålavstånd f	32 mm
spännkraft P1	2000 N
spännkraft P2	3000 N
kontaktskruv	M8×65 mm

totallängd	282 mm
hål Ø d	8,5 mm
hålavstånd e	32 mm
Typ	6833J
spännhöjd H	60 mm
Produktslag	Snabbspännare