



Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	376760 5
GTIN	4020772092641
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.
- Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
- För höga spännkrafter.
- Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

Grundhållarbredd n	58 mm
--------------------	-------

spännhöjd h till skruvmitt	18 mm
hålavstånd m	41 mm
hålavstånd g	41 mm
hål Ø d	8,5 mm
hålavstånd l	35 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	12000 N
Grundhållarlängd f	137 mm
kontaktskruv	M10×50 mm
hålavstånd k	8 mm
vikt	1,65 kg
spännlängd	50 mm
totalhöjd H	210 mm
totallängd L	250 mm
Typ	6842PL
Produktslag	Tryck- och dragspännare