



## Precisionsstålskala rostfri, lasergraverad gradering, Längd: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	461400 300
GTIN	2050001063731
Artikelklass	46R

### Beskrivning

#### Utförande:

Av **rostfritt** specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala. Gradering djupt graverad med laserstråle. **Gradering med hög precision** efter toleransnoggrannhet enligt British Standard (BS 4372: 1968). Mattpolerad yta. Mycket robust och slitstark. **Individuellt kontrollerade och märkta med ID-nr.**

### Teknisk beskrivning

Längd	300 mm
tvärsnitt, tjocklek	1 mm
tvärsnitt, bredd	30 mm
Kalibrering	F10
felgräns	0,1 mm
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Linjal

### Tjänster

KalibreringStålmätsticka maximal längd 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------