

**Stållinjal, Noggrannhet 0, Längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460300 2000
GTIN	4045197206664
Artikelklass	42G

**Beskrivning****Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Form B, 2 handslitsar och lackerad mittsektion.

**Användningsdata:**

För kontrollarbeten med mycket hög precision.

**leveransinnehåll:**

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

**OBS!:**

**Rostfritt utförande** kan levereras från fabrik. Lagg märke till att  **dessa storlekar inte** levereras fritt.

**Teknisk beskrivning**

provningstornas jämnhetstolerans	0,022 mm
Form	B
Formbeskrivning	I-format tvärsnitt
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Längd	2000 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	0
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 0

Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

**Tjänster**

KalibreringStållinjal maximal längd 2000 mm	026080 2000
---	-------------