



## Hårlinjal brunerad i fodral, Längd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	460100 125
GTIN	4045197206527
Artikelklass	42G

### Beskrivning

#### Utförande:

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme. Av åldrat specialstål, båda avfasningarna är brunerade (bländfria).

#### OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på  $\pm 15^\circ$  till symmetriplanet.

### Teknisk beskrivning

mätkantens raketstolerans	0,003 mm
Längd	125 mm
Norm	DIN 874
Material	åldrat specialstål
Yta fas	brunerad (bländfri)
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

### Tjänster

DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026010 500
KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm	026000 200

