



## Stållinjal, Noggrannhet 2, Längd: 3000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	460500 3000
GTIN	4045197206770
Artikelklass	42G

### Beskrivning

#### Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor.

#### Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

#### OBS!:

**Rostfritt utförande** kan levereras från fabrik. Lägg märke till att  **dessa storlekar inte** levereras fritt.

### Teknisk beskrivning

tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Form	A
Längd	3000 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,083 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	2
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 2
Material	Specialstål
Kalibrering	F7

Produktslag

Stållinjal

**Tjänster**

KalibreringStållinjal maximal längd 3000 mm

026080 3000