



## Tryck- och dragspännare kort utförande, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	376700 3
GTIN	4020772008550
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

seghärdade passkruvar

- **Kompakt konstruktion tack vare handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

#### Användningsdata:

- **Direkt montering på plåtväggar.**
- **I jiggfäste med gänga längst fram.**

#### Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

#### OBS!:

- **Av rostfritt stål på begäran.**

### Teknisk beskrivning

spännkraft P (tryck/dragkraft)	2500 N
kontaktskruv	M8×35 mm

spännlängd	40 mm
gänga framtill på spännaren	M 20×1,5 mm
totalhöjd H	123 mm
totallängd L	258 mm
Typ	6844J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

## Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2
Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5