

**Stållinjal, noggrannhet 1, Längd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460400 500
GTIN	4045197206688
Artikelklass	42G

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Form	A
Längd	500 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,012 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	1
Produktnamnsattribut	noggrannhet 1
Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

DAkKS-kalibreringStållinjal maximal längd 750 mm	026090 750
KalibreringStållinjal maximal längd 500 mm	026080 500