



Låsspännare vertikal, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376820 2
GTIN	4020772008642
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghårdad krok.

Med mothåll.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

OBS!:

- Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
- Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Teknisk beskrivning

regleringslängd för spännkrok c	5 - 28 mm
hål Ø d	5,2 mm
fasthållningskraft P (drag)	1600 N
Hålavstånd f	19,5 - 23,5 mm
hålavstånd e	13 mm
spännhöjd h	12 mm
totalhöjd H	47 mm
totallängd L	91 mm
Typ	6848VJ
Produktslag	Låsspännare