



Låsspännare vertikal, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376820 3
GTIN	4020772008659
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghårdad krok.

Med mothåll.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

OBS!:

- Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
- Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Teknisk beskrivning

hål Ø d	6,5 mm
Hålavstånd f	24,5 - 32 mm
regleringslängd för spännkrok c	6,5 - 36 mm
hålavstånd e	19 mm
fasthållningskraft P (drag)	3200 N
spännhöjd h	19 mm
totalhöjd H	70 mm
totallängd L	125 mm
Typ	6848VJ
Produktslag	Låsspännare