



## Innermikrometer IMICRO, mätområde: 40-50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätområde	40 - 50 mm
mått a	11 mm
standardmätdjup	84 mm
mätdjup med maximal förlängning	1584 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150