



## Adapterback fix, För typ: 125



### Beställningsdata

Ordernummer	361331 125
GTIN	4250364402422
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Balkbackar är avsedda för infästning av kilfästen och diverse greppinsatser. Kilfästen, greppinsatser och greppset kan skruvas fast variabelt efter hålrastret så att olika arbetsstyckesgeometrier kan spännas fast säkert.

#### Passar till :

Titan 2 nr 361302.

#### OBS!:

Kilfästen + tillbehör nr 361341 – 361352, greppinsatser nr 361238 – 361250.  
passar färgkod: LCV125G

### Teknisk beskrivning

För typ	125
backbredd b	104 mm
c	24 mm
backhöjd h	20 mm
backlängd l	189 mm
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	LCV125G

Produktslag

Skruvstycke, back

**Tillbehör**

Kilfästen Typ 2	361341 2
Uppläggsbult 23 mm – 48 mm Totalhöjd h 48 mm	361343 48
Uppläggsbult 23 mm – 48 mm Totalhöjd h 23 mm	361343 23
Uppläggsbult 23 mm – 48 mm Totalhöjd h 29 mm	361343 29
Uppläggsbult 23 mm – 48 mm Totalhöjd h 43 mm	361343 43
Kilfästen Typ 1	361341 1
Uppläggsbult 23 mm – 48 mm Totalhöjd h 34 mm	361343 34