



Innermikrometer, mätområde: 12-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	230 mm
mät område	12 - 16 mm
inställningsring-Ø	16 mm
standardmät djup	80 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
förlängningsstång Typ 12-20	428993 12-20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14