



## Lamellblock (separat) (omagnetiskt), Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	380820 4
GTIN	4045197310996
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stål-/mässingsfog.
- Längs- och tvärpodelning. Plan eller med prisma.
- Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
- Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
- Höjdtolerans  $\pm 0,5$  mm.

#### Användningsdata:

- Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
- Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

### Teknisk beskrivning

höjd	30 mm
vikt	0,7 kg
Bredd	60 mm
Längd	80 mm
Polriktning	tvärgående
Utförande	jämn

Produktslag

Lamellblock