

**Mitutoyo****Innermikrometer Holtest, mätområde: 125-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup med förlängning	297 mm
mått a	19,6 mm
mätområde	125 - 150 mm
Mättrummans $\emptyset$	23 mm
standardmät djup	147 mm
totallängd	249 mm
felgräns	0,01 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150